

Garant**Weldon įspraustinė, plona, HSK-A 63, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 14mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 304705 14 |
| GTIN | 4045197289506 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Su šarnyriniu užveržimo varžtu, skirtu Weldon ir Whistle Notch (užveržimo plokštumos nuolydis 2°).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu (DIN1835 forma B+E ir DIN 6535 HB+E) tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šarnyriniu užveržimo varžtu ir atraminiu varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginis varžtas Nr. 309905 dyd. M6 arba M8.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm |
| Ø D ₂ | 19 mm |
| Ø D ₃ | 24 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 14 mm |
| Išorinis Ø D | 32 mm |

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Darbinis ilgis l_N | 87 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63

309880 63