

**Termo grąžtas, plokščias (be iškyšos), sriegiams M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082735 M8
GTIN	2050001740274
Produktų klasė	04D

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio termo grąžtas srieginėms skylėms formuoti.

Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

- **Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).**
- **Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.**
- **Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.**
- **Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).**

Techninis aprašymas

Didžiausias medžiagos storis	5,9 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2200 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	7,3 mm

rekomenduojama galia	1,3 kW
sriegiams M	M8
Koto Ø	8 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas