

MIRKA**Ekscentrinis šlifuoklis DEROS, Tipas: 650CV****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Pirmasis ekscentrinis šlifuoklis su **bešpetėliniu elektriniu varikliu.**

- **Mažos energijos sąnaudos. Itin kompaktiškas, tylus, lengvas ir našus.**
- **Be vibracijos, su Bluetooth sąsaja.**
- **Jungtis nusiurbimui iš išorės.**

Paskirtis:

Medienos, metalo, lako šlifavimo darbai (grubus, tarpinis ir tikslus šlifavimas). Geriausiai tinka sunkiai prieinamų arba profiliuotų paviršių apdirbimui bei drėgnojo ir sausojo šlifavimo darbams.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo diskas su 6 kiaurymėmis prekės Nr. 567775, su 15 kiaurymių, prekės Nr. 567558 ir ABRANET prekės Nr. 567800.

Tinkamos atraminės lėkštelės Nr. 567990 dyd. 147.

Tinkama išorinio nusiurbimo žarna su elektros tinklo laidu Nr. 077327 dyd. 5,5.

Techninis aprašymas

Svoris	1 kg
maksimali vibracija pagal EN	3,4 m/s ²
Ekscentrinės eigos dažnis	4000 - 10000 min ⁻¹
Ekscentriko eiga	5,0 mm

Gamintojo pavadinimas	650CV
Šlifavimo lėkštelės Ø	150 mm
Naudojama galia	350 W
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Serija	DEROS
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoklis

Priedai

Kibus šlifavimo diskas ABRANET® Grūdėtumas 80	567800 80
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 60	567775 60
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 320	567775 320
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 600	567775 600
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 240	567775 240
Kibus šlifavimo diskas ABRANET® Grūdėtumas 240	567800 240
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 800	567775 800
Kibus šlifavimo diskas ABRANET® Grūdėtumas 400	567800 400
Kibus šlifavimo diskas ABRANET® Grūdėtumas 320	567800 320
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 80	567775 80
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 180	567775 180
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 120	567775 120
Kibus šlifavimo diskas ABRANET® Grūdėtumas 120	567800 120

Kibus šlifavimo diskas ABRANET® Grūdėtumas 180	567800 180
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 40	567775 40
Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 400	567775 400