

**Garant****Whistle Notch įspraustinė, HSK-A 63, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304870 6
GTIN	4045197504807
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Su atraminiu varžtu.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

**Požymis:**

Šoninio užveržimo varžtu įrankio kotas prispaudžiamas prie įspraustinės vidinėje dalyje esančio atraminio varžto. Užtikrinamas tikslus ir patikimas įrankio įtvirtinimas.

**Paskirtis:**

Įrankių tvirtinimui su cilindrinio kotu ir nuožulniu suspaudimo paviršiumi (2°) pagal DIN 1835 E ir DIN 6535 HE.

Įrankio darbinį ilgį galima reguliuoti atraminiu varžtu. Ypač tinka kietlydininių grąžtų tvirtinimui. Ilgio nuostolį pergalandus grąžto viršūnę galima koreguoti ašiniu ilgio reguliavimo varžtu, esančiu įspraustinėje.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Išorinis Ø D	25 mm
Laikiklis	HSK-A 63

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-5
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 12000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------