

**3M****Izoliacinė juosta, 15 mm×10 m, Spalva: WHITE**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083652 WHITE
GTIN	4054596613829
Produktų klasė	08M

## Aprašymas

**Modelis:**

**3M Temflex® 165** yra **universalus panaudojimo, minkšta PVC izoliacinė juosta**. Sunkiai užsidega. Užgęsta savaime, atspari alyvai ir tirpikliams.

**Paskirtis:**

Skirta izoliavimui, surišimui, pritvirtinimui ir spalviniam žymėjimui.

**Pastaba:**

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

## Techninis aprašymas

Plotis	15 mm
Storis	0,15 mm
Gamintojo pavadinimas	3M® Temflex® 165
Ilgis	10 m
Spalva	balta
Paskirtis	Ženklas

Paskirtis	Izoliavimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Žymėjimas
Yra pamušalas	ne
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Pagrindo medžiaga	PVC folija
atsparus temperatūrai iki	90 °C
Stipris tempiant	2 N/mm
Sukibimas su plienu	0,2 N/mm
Tamprumas	200 %
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Produkto pavadinimo požymis	15 mm×10 m
Produkto rūšis	Lipni juosta