

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

**Sriegių įdėklų komplektas, 10 vnt. arba 20 vnt., 1,5×D, Sriegio tipas / dydis:
M4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 082812 M4 |
| GTIN | 4250361202780 |
| Produktų klasė | 04D |

Aprašymas**Modelis:**

Metrinių sriegių įdėklai iš nerūdijančios, spyruoklės formos aukštos kokybės vielos. Vijos nekliudomai išdėstytos, griebtuvo pirštas nuimamas po to, kai įstatoma į įranta (atskyrimo vieta). Optimizuota konstrukcija su naujo tipo įstatymo vieta, kurioje galima įstatyti ir įsukti varžtą. Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš **aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių**, nedidelėmis paklaidomis, **aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui**. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekama **ilgalaikė** aukščiausia srieginių jungčių kokybė **visoms darbinėms apkrovoms** (statinėms, dinaminėms) su **idealia jėgos perdava**. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.

Paskirtis:

Ekonomiškam **sugadintų** arba **susidėvėjusių sriegių remontavimui** ir kaip konstrukcinis elementas **sriegių apdailai** naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz., aliuminį, aliuminio ir magnio lydinis).

Tiekimo sudėtis:

Komplektas, 20 vnt.

Pastaba:

Savaime užsifiksuojantys ir kitų matmenų įdėklai tiekiami pagal užsakymą. HSS-E-PM mašinišius sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Komplekto sudėtis | 20 |
| Sriegio tipas | M4 |
| Produkto pavadinimo požymis | 1,5×D |
| Sriegio gylis, maks. | 1,5×D |
| Produkto rūšis | Sriegio įdėklas |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Įstatomas suklys Sriegio tipas / dydis M4 | 082808 M4 |
|---|-----------|