



## Kampinis šlifukoelis, Tipas: AGVM26-230



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Produktų klasė	03M

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Našus 230 mm kampinis šlifukoelis:

- nuo dulkių apsaugotas PROtector variklis, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė.
- apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
- Antivibracinė sukama rankena.
- Suklio fiksatorius.

**2600 W** variklis. Su B-Guard Anti-Kickback **apsaugine mova** ir **FIXTEC** užveržimo veržle.

#### Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena. Su FIXTEC greitojo užveržimo veržle.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis	68 mm
minkštas paleidimas	taip
maksimali vibracija pagal EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Svoris	5,8 kg
Naudojama galia	2600 W
maksimalus disko Ø	230 mm
Gamintojo pavadinimas	AGVM26-230GEXProTector
Ypatybė	FIXTEC

Ypatybė	Automatinis stabilizatorius
Ypatybė	Avarinis stabdiklis
Ypatybė	sukama rankena
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	6600 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis

## Priedai

Užveržimo veržlė M14 Tipas FIXTEC	073930 FIXTEC
Užveržimo veržlė M14 Tipas NUT	073930 NUT