

**HAINBUCH**
**Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 42, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 9 mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329912 9
GTIN	2050001071392
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais ruošiniams tvirtinti, mažas Ø.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	9 mm
Užveržimo plokštuma	Skersiniai grioveliai
Užspaudimo ribos	8 - 10,5 mm

Kietis	60 HR
Profilis	apvali
Ilgis l	47 mm
Laikiklis	SK 42
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė