

**Garant**

**ER cangių įspraustinė, HSK-E 40 trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	305150 11
GTIN	4045197505033
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
- Su aušinimo kanalu (be reguliavimo varžto).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER cangėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

**Pastaba:**

Be RFID / Balluff-Chip angos.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
skirta ER cangėms	11
Užspaudimo ribos	0,5 - 7 mm
Išorinis Ø D	19 mm

Laikiklis	HSK-E 40 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-6
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308918 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308918 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308918 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308881 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308881 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 17 mm	613300 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm	309010
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308918 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308881 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308881 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308881 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308918 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308918 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308881 5
ER cangių 7 dalių rinkinys, 1-7 mm	309155
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308881 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308918 5