



Elektrinis kampinis šlifuko AGV, 230 mm diskams Ø, su apsauga nuo pakartotinio paleidimo., su laipsnišku paleidimu, Tipas: AGV24-230



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Produktų klasė	03M

Aprašymas

Modelis:

Našus 230 mm kampinis šlifuko:

- nuo dulkių apsaugotas PROtector variklis, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė.
- apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
- Antivibracinė sukama rankena.
- Suklio fiksatorius.

Korpusas iki 70 % sumažina kylančią vibraciją.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena.

Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	230 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus pjovimo gylis	68 mm
Gamintojo pavadinimas	AGV24-230GEProTector
maksimali vibracija pagal EN	2,7 m/s ²
Svoris	5,5 kg
Ypatybė	Automatinis stabilizatorius
Naudojama galia	2400 W

minkštas paleidimas	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis