




Užspaudimo įvorė minkšta, SK 42, Pradinės kiaurymės Ø: 8mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329916 8 |
| GTIN | 2050001922595 |
| Produktų klasė | 33H |

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Minkšta įvorė – ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|--------|
| Pradinės skylės Ø | 8 mm |
| Profilis | apvali |
| Ilgis l | 47 mm |
| Laikiklis | SK 42 |

Produkto rūšis

Užspaudimo įvorė