



Kampinis šlifuoKLIS Classic, Tipas: 72210800



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077151 72210800
GTIN	4014586851273
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- FEIN High-Power variklis, labai didelė traukos jėga, nuimamas didelis medžiagos kiekis.
- Automatinis paleidimo blokavimas po elektros dingimo.
- Galinę rankeną galima pasukti į 4 padėtis.
- Kampinis šlifuoKLIS su M14 sriegio sukliu (pvz., šveitimui apvaliais špečiais).
- Be QuickIN ir be EBS stabdžių sistemos.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svertimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.

Gamintojo pavadinimas: WSG 20-230

Naudojama galia: 2000 W

maksimalus sūkių skaičius: 6 600 min⁻¹

maksimalus disko \varnothing : 230 mm

maksimalus pjovimo gylis: 66 mm

Svoris: 4,5 kg

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	WSG 20-230
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²

maksimalus disko Ø	230 mm
maksimalus pjovimo gylis	66 mm
Svoris	4,5 kg
Naudojama galia	2000 W
maksimalus sūkių skaičius	6 600 min ⁻¹
Ypatybė	M14
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifluoklis