

**Garant**

**ER cangių įspraustinė, HSK-A 63 yp. trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	305425 16
GTIN	4045197505064
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

- **Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).**
- **Su aušinimo kanalu (be reguliavimo varžto).**
- **HSK darbinės plokštumos apdirbtos.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER cangėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

**Techninis aprašymas**

skirta ER cangėms	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	75 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Išorinis Ø D	28 mm

Laikiklis	HSK-A 63 yp. trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-6
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

## Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 16	309749 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
	309425 3,5

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308922 5

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308922 7

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

308922 8

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308921 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm

308901 2,5

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308906 5

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

308922 4

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

308921 8

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308921 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308901 3

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308901 7

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308922 10

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308921 6

ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm

309012

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308901 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308901 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308906 3

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm

308901 1

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308920 3

ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine ir purkštukais

309165

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309425 6

ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm

309160

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine	309164
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsu tarpine	309014
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8