



## Kampinis šlifuko, Tipas: AGV15-125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Produktų klasė	03M

### Aprašymas

#### Modelis:

**Milwaukee** kampinis šlifuko su tolygiu paleidimu, **pakartotinio paleidimo blokatoriumi** ir apsauga nuo perkrovos. Kompaktiškas 1550 W / 125 mm kampinis šlifuko su **elektroniniu greičio reguliatoriumi**, **antivibracine rankena**, operatoriaus apsauga nuo atatrakos, diskų keitimas be įrankių **FIXTEC**.

#### Tiekimo sudėtis:

Papildoma rankena, apsauginis gaubtas, el. tinklo laidas 4 m.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis	33 mm
maksimalus disko Ø	125 mm
maksimali vibracija pagal EN	4,7 m/s <sup>2</sup>
minkštas paleidimas	taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Kickbackstop	taip
Gamintojo pavadinimas	AGV15-125XCProTector
Naudojama galia	1550 W
Svoris	2,6 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

maksimalus sūkių skaičius	11000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis

## Priedai

Užveržimo veržlė M14 Tipas FIXTEC	073930 FIXTEC
Užveržimo veržlė M14 Tipas NUT	073930 NUT
Pjovimo disko gaubtas, skirtas AGV15-125 Tipas GUARD-125	077142 GUARD-125