

Garant**Whistle Notch įspraustinė, HSK-A 63, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304870 25
GTIN	4045197504883
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su atraminiu varžtu.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Požymis:

Šoninio užveržimo varžtu įrankio kotas prispaudžiamas prie įspraustinės vidinėje dalyje esančio atraminio varžto. Užtikrinamas tikslus ir patikimas įrankio įtvirtinimas.

Paskirtis:

Įrankių tvirtinimui su cilindrinio kotu ir nuožulniu suspaudimo paviršiumi (2°) pagal DIN 1835 E ir DIN 6535 HE.

Įrankio darbinį ilgį galima reguliuoti atraminiu varžtu. Ypač tinka kietlydininių grąžtų tvirtinimui. Ilgio nuostolį pergalandus grąžto viršūnę galima koreguoti ašiniu ilgio reguliavimo varžtu, esančiu įspraustinėje.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Užspaudimo Ø D ₁	25 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	25
Išorinis Ø D	65 mm
Laikiklis	HSK-A 63

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-5
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 12000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 25	309880 25
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 25	309890 25
Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 25 mm	309900 25