

HOLEX
Cangių įspraustinė su padidinta užspaudimo jėga, HSK-A 100, Ø D1: 20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	305528 20
GTIN	4045197550880
Produktų klasė	32A

Aprašymas
Modelis:

- Užveržimo veržlė su adatiniu guoliu užtikrina didelę užspaudimo jėgą.
- Su antikorozine danga.
- Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
- Užveržimo jėga iki 500 Nm.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui užspaudimo įvorėse.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, užspaudimo įvorės Nr. 309566 – 309570 arba Nr. 309575 – 309576.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
tinkamas kablins raktas Nr. 628400.	52/55
Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D	52 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm

Užspaudimo jėga iki	500 Nm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Priedai

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309566 10
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309566 6
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309566 12
Kablinis raktas su nosele išoriniam veržlių Ø 52/55 mm	628400 52/55
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309566 8
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309566 16