



## Juostinis vamzdžių šlifuko, Tipas: 72211351



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

Juostinis vamzdžių šlifuko, didelis pjovimo greitis ir **nuimamo paviršiaus kiekis**. Idealiai tinka **vamzdžių ir lenktų vamzdžių apdirbimui** – valymui, nubėgusių dažų pašalinimui, suvirinimo siūlių šlifavimui, paruošimui poliruoti ir poliravimui iki veidrodinio spindėjimo. Galima nustatyti skirtingą greitį šlifavimo, neaustinės medžiagos ir poliravimo juostoms. **geresnis juostos kreipimas**. Nerūdijančiojo plieno vamzdžiams, kai vamzdžio Ø – nuo 8 iki 80 mm.

#### Tiekimo sudėtis:

2×10 vnt. šlifavimo juostų, 20×815 mm, P120/P180. 2×10 vnt. šlifavimo juostų, 40×815 mm, P120/P180. 5 vnt. neaustinės medžiagos juostų, 20×820 mm, labai glotnios.

#### Pastaba:

Šlifavimo juostas žr. nuo Nr. 558011.

Pakuotė: Lagaminas

Gamintojo pavadinimas: RS 17-70 E

Naudojama galia: 1200 W

Juostos plotis: 20 / 40 mm

Juostos ilgis: 815 mm

apdirbamo vamzdžio Ø: 8 - 80 mm

Svoris: 4,2 kg

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	RS 17-70 E
-----------------------	------------

Naudojama galia	1200 W
Tipas	72211351
Juostos plotis	20 / 40 mm
apdirbamo vamzdžio Ø	8 - 80 mm
maksimali vibracija pagal EN	4 m/s <sup>2</sup>
Juostos ilgis	815 mm
Svoris	4,2 kg
maksimalus juostos greitis	22 mm/s
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Juostinis vamzdžių šlifuoklis

## Priedai

Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 120	558010 120
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 180	558010 180
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 40	558010 40
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 60	558010 60
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 80	558010 80
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 120	558011 120
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 180	558011 180
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 40	558011 40
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 60	558011 60
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 80	558011 80
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 120	558012 120
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 180	558012 180
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 40	558012 40
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 60	558012 60
Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T Grūdėtumas 80	558012 80

