



Termo grąžtas, plokščias (be iškyšos), sriegiams M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082735 M12
GTIN	2050001740298
Produktų klasė	04D

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio termo grąžtas srieginėms skylėms formuoti.

Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

- **Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).**
- **Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.**
- **Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.**
- **Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).**

Techninis aprašymas

sriegiams M	M12
rekomenduojamas sūkių skaičius	1800 min ⁻¹
Didžiausias medžiagos storis	7,2 mm

rekomenduojama galia	1,7 kW
Kiaurymės Ø	10,9 mm
Koto Ø	12 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas