

Garant**ER cangių įspraustinė, HSK-A 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	305100 11
GTIN	4045197505002
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
- Su aušinimo kanalu (be reguliavimo varžto).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER cangėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Pastaba:

Be RFID / Balluff-Chip angos.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
skirta ER cangėms	11
Užspaudimo ribos	0,5 - 7 mm
Išorinis Ø D	19 mm
Laikiklis	HSK-A 40
Laikiklio norma	DIN 69882-6

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308881 7
ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm	309010
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308881 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308918 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308918 1
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 17 mm	613300 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308881 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308918 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308881 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308918 3
ER cangių 7 dalių rinkinys, 1-7 mm	309155
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308881 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308918 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308881 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308918 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308918 7

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308881 2