

Garant**Whistle Notch įspraustinė, HSK-A 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304970 8
GTIN	4045197504913
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:****Požymis:**

Šoninio užveržimo varžtu įrankio kotas prispaudžiamas prie įspraustinės vidinėje dalyje esančio atraminio varžto. Užtikrinamas tikslus ir patikimas įrankio įtvirtinimas.

- **Su atraminiu varžtu.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Paskirtis:

Įrankių tvirtinimui su cilindrinio kotu ir nuožulniu suspaudimo paviršiumi (2°) pagal DIN 1835 E ir DIN 6535 HE.

Įrankio darbinį ilgį galima reguliuoti atraminiu varžtu. Ypač tinka kietlydininių grąžtų tvirtinimui. Ilgio nuostolį pergalandus grąžto viršūnę galima koreguoti ašiniu ilgio reguliavimo varžtu, esančiu įspraustinėje.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	HSK-A 100

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-5
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 12000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/304970-8>