

Įspraustinių su ER cangėmis rinkiniai, HSK-A 63, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32



Užsakymo data

Užsakymo numeris	305450 32
GTIN	4045197307934
Produktų klasė	37D

Aprašymas

Privalumai:

Radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$ užtikrina didesnę tikslumą.

- **Optimalų proceso saugumą užtikrina stipri užveržimo jėga.**
- **Geresnė paviršiaus kokybė (kokybė, siauresnės gamybos tolerancijos).**
- **Mažesni gamybos kaštai.**

Tiekimo sudėtis:

ER įspraustinė (**su veržle**) Nr. 305390, plastikiniame lagaminėlyje. ER užspaudimo raktai Nr. 309680 dyd. 32, ER užspaudimo įvorės Nr. 308981

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir 20 mm.

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	32
Laikiklis	HSK-A 63
Produkto rūšis	įspraustinė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309432 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309000 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309000 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309000 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309432 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309000 5
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309280
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309432 8
	309432 11

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309000 14

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309000 4

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309432 9

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309432 7

ER cangių įspraustinė ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 32

305390 32