

Garant

ER cangių įspraustinė mini suploninta, HSK-A 63 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	305715 11
GTIN	4045197289810
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Su aušinimo kanalu (= ER11).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹) High-Speed ER-Mini veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309430, ER užveržimo raktas Mini Nr. 309740.

Įjovimo technika: HSC

Išorinis Ø D: 16 mm

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650: 11

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	11 mm
Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650	11
Išorinis Ø D	16 mm
Darbinis ilgis l _N	124 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308918 2
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 11	309650 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308881 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308918 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308918 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER cangių 7 dalių rinkinys, 1-7 mm	309155
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308881 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308918 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308881 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308881 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308918 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308881 5
	309740 11

Raktas ER mini veržlei Skirta ER canginėms įspraustinėms
11

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308881 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308918 7
ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm	309010
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308918 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308881 1