

## Įspraustinių su ER cangėmis rinkiniai, HSK-A 63, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	305450 16
GTIN	4045197307941
Produktų klasė	37D

### Aprašymas

#### Privalumai:

Radialinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$  užtikrina didesnę tikslumą.

- **Optimalų proceso saugumą užtikrina stipri užveržimo jėga.**
- **Geresnė paviršiaus kokybė (kokybė, siauresnės gamybos tolerancijos).**
- **Mažesni gamybos kaštai.**

#### Tiekimo sudėtis:

ER įspraustinė (**su veržle**) Nr. 305390, plastikiniame lagaminėlyje. ER užspaudimo raktai Nr. 613300 dyd. 25, ER užspaudimo įvorės Nr. 308901

**ER 16** (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 mm.

### Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	16
Laikiklis	HSK-A 63
Produkto rūšis	Įspraustinė

**Priedai**

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangių įspraustinė ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 16	305390 16