

HOLEX**ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309403 7
GTIN	4045197666031
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	7 mm
Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4031 E
Išorinis Ø D	16,7 mm
Bendras ilgis L	27,5 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė