



Kampinis šlifuoכלis Classic, Tipas: 72211100



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 077151 72211100 |
| GTIN | 4014586853123 |
| Produktų klasė | 03F |

Aprašymas

Modelis:

- **FEIN High-Power variklis, labai didelė traukos jėga, nuimamas didelis medžiagos kiekis.**
- **Automatinis paleidimo blokavimas po elektros dingimo.**
- **Galinę rankeną galima pasukti į 4 padėtis.**
- **Labai patvari, elektrinė stabdymo sistema EBS sustabdo prietaisą per mažiau nei 3 sekundes.**
- **FEIN greitojo užveržimo sistema QuickIN greitam, paprastam ir patikimam diskų keitimui be įrankių.**

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.

Gamintojo pavadinimas: WSB 25-230X

Naudojama galia: 2500 W

maksimalus sūkių skaičius: 6 600 min⁻¹

maksimalus disko \varnothing : 230 mm

maksimalus pjovimo gylis: 66 mm

Svoris: 5,4 kg

Techninis aprašymas

| | |
|--------|--------|
| Svoris | 5,4 kg |
|--------|--------|

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Naudojama galia | 2500 W |
| maksimalus pjovimo gylis | 66 mm |
| maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s ² |
| Ypatybė | QuickIN |
| maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min ⁻¹ |
| Gamintojo pavadinimas | WSB 25-230X |
| maksimalus disko Ø | 230 mm |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |