



Užspaudimo įvorė lygi, SK 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329920 10
GTIN	2050001071798
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	10 mm
Užveržimo plokštuma	lygus
Užspaudimo ribos	3 - 7,5 mm
Kietis	60 HR

Profilis	apvali
Ilgis l	46 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 52
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė