



Užspaudimo įvorė lygi, SK 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 15mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329920 15 |
| GTIN | 2050001071842 |
| Produktų klasė | 33H |

Aprašymas

Modelis:

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------|
| Užspaudimo Ø | 15 mm |
| Užveržimo plokštuma | lygus |
| Kietis | 60 HR |
| Profilis | apvali |

| | |
|------------------|----------------------|
| Užspaudimo ribos | 3 - 7,5 mm |
| Ilgis l | 46 mm |
| Modelis | sutrumpintas stiebas |
| Laikiklis | SK 52 |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |