

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Sriegių remonto komplektas DIN 8140, Sriegis M (×žingsnis): M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082800 M4
GTIN	4250361200045
Produktų klasė	04D

Aprašymas**Modelis:**

Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš **aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių**, nedidelėmis paklaidomis, **aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui**. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekama **ilgalaikė** aukščiausia srieginių jungčių kokybė **visoms darbinėms apkrovoms** (statinėms, dinaminėms) su **idealia jėgos perdava**. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.

Remonto komplektas kiekvienam metrini sriegio dydžiui plastikiniame lagamine.

Paskirtis:

Ekonomiškam **sugadintų** arba **susidėvėjusių sriegių remontavimui** ir kaip konstrukcinis elementas **sriegių sutvirtinimui** naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinį).

Tiekimo sudėtis:

- **1 HSS rankinis sriegiklis.**
- **1 įstatomas suklys.**
- **1 plastikinis lagaminas L×B×H 180×165×45 mm (iki dyd. M8) arba 245×225×50 mm (nuo dyd.M10).**
- **20 (iki dyd. M6) arba 10 (nuo dyd. M8) laisvai judančių srieginių įdėklų iš aukštos kokybės plieno, kiekvieno ilgio (1×D / 1,5×D / 2×D).**

1 spiralinis grąžtas. 1 kakliuko laužtuvas.

Pastaba:

HSS-E-PM mašininius sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.

- **Sriegių tikrinimui tinkamus kalibrinius kamščius žr. Nr. 486000 ir t.t.**
- **Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,2 mm
Sriegis M	M4
Sriegių įdėklų skaičius	60
Produkto rūšis	Sriegių remontas

Priedai

Atsarginis rankinis sriegiklis 6H Sriegis M (xžingsnis) M4	082805 M4
Mašininis sriegiklis 6H Sriegis M (xžingsnis) M4	082807 M4