



**Užspaudimo įvorė lygi, SK 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 48,5mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329920 48,5
GTIN	2050001074553
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	48,5 mm
Profilis	apvali
Kietis	60 HR
Užveržimo plokštuma	lygus

Užspaudimo ribos	3 - 7,5 mm
Ilgis l	46 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 52
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė