



Kampinis šlifuko, Tipas: AGV17-125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Produktų klasė	03M

Aprašymas

Modelis:

Milwaukee kampinis šlifuko su tolygiu paleidimu, **pakartotinio paleidimo blokatoriumi** ir apsauga nuo perkrovos. 1750 W / 125 mm kampinis šlifuko su **elektroniniu greičio reguliatoriumi**, apsaugos nuo atatrakos funkcija ir atsargiu paleidimu. **Nevibruojanti rankena**, diskų keitimas be įrankių. Su **FIXTEC** užveržimo veržle.

Tiekimo sudėtis:

Papildoma rankena, apsauginis gaubtas, el. tinklo laidas 4 m.

Techninis aprašymas

minkštas paleidimas	taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimali vibracija pagal EN	9,5 m/s ²
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
Naudojama galia	1750 W
Svoris	2,8 kg
maksimalus disko Ø	125 mm
Kickbackstop	taip
Gamintojo pavadinimas	AGV17-125XProTector
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

maksimalus sūkių skaičius	2600 - 11000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis

Priedai

Užveržimo veržlė M14 Tipas NUT	073930 NUT
Užveržimo veržlė M14 Tipas FIXTEC	073930 FIXTEC