


**Užspaudimo įvorė minkšta, SK 42, Pradinės kiaurymės Ø: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329916 15
GTIN	2050001922601
Produktų klasė	33H

Aprašymas**Modelis:**

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Minkšta įvorė – ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Pradinės skylės Ø	15 mm
Profilis	apvali
Ilgis l	47 mm
Laikiklis	SK 42

Produkto rūšis

Užspaudimo įvorė