



Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 250/6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313130 250/6
GTIN	4019208227849
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
- Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
- Didelė centrinė kiaurymė.
- Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
- Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
- Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
- Kumštelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
- Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
- Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 702-3. Su atraminiais varžtais ir briaunotomis veržlėmis. Tekimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Apdirbama medžiaga:

Plieninis, visi paviršiai grūdinti.

Tiekimo sudėtis:

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

Pastaba:

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhmm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai

Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais: 8 - 253 mm

Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais: 99 - 261 mm

Vieno kumštelio užspaudimo eiga S: 8 mm

Išorinis Ø A: 256 mm

Pralaidumas E: 62 mm

Centravimo kūgio Ø B: 106,375 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	99 - 261 mm
Pralaidumas E	62 mm
Atraminių varžtų dydis	M12
Centravimo kūgio Ø B	106,375 mm
Svoris	33 kg
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	8 mm
Tipas	250
Kūginis laikiklis	6
maksimalus sūkių skaičius	4200 min ⁻¹
Atraminių varžtų skaičius	4
Išorinis Ø A	256 mm
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	8 - 253 mm
Rakto vidinis kvadratas K	14 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhmm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Priedai

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 250	313250 250
Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt. tiesūs dantys Tinka griebtuvams 250	313207 250
Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt. skersiniai dantys Tinka griebtuvams 250	313205 250
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt. skersi dantukai Tinka griebtuvams 250	313200 250
Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 250	313210 250