



## Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 250/8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313130 250/8
GTIN	4019208227856
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
- Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
- Didelė centrinė kiaurymė.
- Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
- Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
- Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
- Kumštelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
- Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
- Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

#### Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

#### Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 702-3. Su atraminiais varžtais ir briaunotomis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

#### Apdirbama medžiaga:

**Plieninis, visi paviršiai grūdinti.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

**Pastaba:**

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhmm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai

Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais: 8 - 253 mm

Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais: 99 - 261 mm

Vieno kumštelio užspaudimo eiga S: 8 mm

Išorinis Ø A: 256 mm

Pralaidumas E: 62 mm

Centravimo kūgio Ø B: 139,719 mm

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	99 - 261 mm
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	8 - 253 mm
Centravimo kūgio Ø B	139,719 mm
Tipas	250
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	8 mm
maksimalus sūkių skaičius	4200 min <sup>-1</sup>
Atraminių varžtų skaičius	4
Svoris	33 kg
Pralaidumas E	62 mm
Atraminių varžtų dydis	M16
Kūginis laikiklis	8
Išorinis Ø A	256 mm
Rakto vidinis kvadratas K	14 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhmm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

**Priedai**

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 250	313210 250
Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt. tiesūs dantys Tinka griebtuvams 250	313207 250
Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt. skersiniai dantys Tinka griebtuvams 250	313205 250
Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 250	313250 250
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt. skersi dantukai Tinka griebtuvams 250	313200 250