

HOLEX**Minkštų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., Tinka griebtuvams: 400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313310 400
GTIN	4019208193366
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:****Išfrezuota** atraminė plokštuma, **nejuodinta**.Pageidaujamo užspaudimo \emptyset ištekiniui. **Tiksliai išfrezuota** atraminė plokštuma, **neoksiduota**.**Paskirtis:**

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas**. Kumštelių komplektai susideda, pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių. Netaisyklingos formos arba jau apdirbtų detalių, kurių svarbu nepažeisti, užspaudimui. Kumšteliai apdirbami atitinkamai pagal detalės formą.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313130; 313140 ir kitiems krumpliaštiebiniams tekinimo griebtuvams.

Pastaba:**• Dydis 400 tinka ir griebtuvo dydžiui 500.**Keičiami kumšteliai iš aliuminio **užsakomi atskirai**.

atitinka spalvinį žymėjimą: Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai

Ilgis L: 180 mm

Aukštis H: 73 mm

Griovelio plotis D: 18 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 60 mm

Liežuvėlio ilgis A: 30 mm

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių b	60 mm
Ilgis L	180 mm
tinka griebtuvams	400 mm
Aukštis H	73 mm
Liežuvėlio ilgis A	30 mm
Griovelio plotis D	18 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai