

**FAHRION®**  
PRÄZISION

## Precizinė ER cangių įspraustinė CENTRO P, HSK-A 63 A = 200, Tipas CP skirtas ER: 16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	305940 16
GTIN	2050001703521
Produktų klasė	33F

### Aprašymas

#### Modelis:

- Vidinis ir išorinis kūgis nušlifluotas su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Radialinis mušimas ir tvirtinimo tikslumas 3 μm, kai 3×D, maks. 50 mm.
- Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir griebtuvo mase.
- Pasirinktina ir nesandari su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari su ER užveržimo veržle CP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo žiedais Nr.309666 – 30966 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti!).

#### Privalumai:

Dėl patentuotos optimalios padėties užspaudimo įvorė, dviguba kreipiančioji, trapecinis sriegis ir užveržimo veržlė su slystamąja danga tvirtinant susilydo į vieną tvirtą vienetą, taip užtikrindami maksimalų standumą ir preciziškumą.

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto ypač tiksliam tvirtinimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Be užveržimo veržlės ir sandarinimo žiedų.

#### Priedai pasirinktinai:

Precizinės ER spyruokliuojančios įvorės HP, skirtos Nr. 309368 – 309381 ir sriegikliams Nr. 309402; 309419 (netinka Horex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665. Sandarinimo žiedai HP Nr. 309666 – 309668. Ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756.

#### Pastaba:

- Įspraustinė CP užspaudžiamas tik nominalus koto Ø, kurio tolerancija iki h10.

• **Naudoti kartu su Fahrion griebtuvu.**

Pjovimo technika: HSC

Forma: A

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Išorinis Ø D: 30 mm

## Techninis aprašymas

Tipas CP skirtas ER	16
Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Išorinis Ø D	30 mm
Forma	A
Serija	Centro P
Laikiklis	HSK-A 63 A = 200
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤6 µm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	įspraustinė

## Priedai

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309371 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309404 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309402 7

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309404 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309370 10
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309372 6
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309372 8
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309370 7
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309370 2
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309371 3
ER spyruokliuojančių įvorių rinkinys HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309370 4
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309370 1
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309370 9
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309371 4
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309372 4
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309370 6
	309371 8

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm

309402 2,8

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309371 9

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309402 4

CP ritininis raktas Tipas 16

309754 16

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309402 8

ER spyruokliuojančių įvorių rinkinys HP su tarpine (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E

309391

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309371 6

ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309370 5

ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309370 8

ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

309370 3

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

309404 3,5

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309371 7

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

309402 3,5

CP sandarinimo žiedas Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm

309666 2

CP sandarinimo žiedas Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 1 mm

309666 1

CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16

309756 16

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309404 6

309371 10

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus  
užveržimo Ø d 10 mm

---