



## Vientisų pakopinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 200



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313350 200
GTIN	4019208023618
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių komplektai susideda, pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Galima naudoti kaip pagrindinius arba atvirkštinius tekinimo kumštelių.

#### Tinka:

Schunk tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313130; 313140 ir kitiems krumpliaštiebiniams tekinimo griebtuvams.

#### Pastaba:

- **Naujai įsigytus tekinimo kumštelių įtvirtinus griebtuve reikia papildomai apdirbti, siekiant išvengti radialinio mušimo.**
- **Norint pritaikyti kumštelių tekinimo griebtuvui, reikia sutikrinti dantukų formą.**

atitinka spalvinį žymėjimą: Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai

Ilgis L: 94 mm

Plotis B: 22 mm

Aukštis H: 60 mm

Modelis: 3 pakopų

### Techninis aprašymas

Modelis	3 pakopų
---------	----------

Ilgis L	94 mm
Plotis B	22 mm
tinka griebtuvams	200 mm
Aukštis H	60 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Röhm trijų kumštelių tekimo griebtuvas ir kumšteliai
atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk trijų kumštelių tekimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekimo griebtuvo kumšteliai