

Garant**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306110 22 |
| GTIN | 4045197289858 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------|
| Virbo Ø d ₁ | 22 mm |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 |
| Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 22 |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 31 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu | 19 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Išorinis Ø D | 40 mm |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 22 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 trumpa |
| Laikiklio norma | DIN 69882-3 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Užmaunama įsraustinė |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Tvirtinimo žiedas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm | 309870 22 |
| Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm | 309860 22 |