

Garant**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 63 A = 100, Kakliuko Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306550 27
GTIN	4045197290229
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Virbo Ø d ₁	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm
Išorinis Ø D	60 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 27$ mm	309840 27
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko $\varnothing 27$ mm	309860 27
Pusapvalis griovelių spraustukas užmaunamų frezų įsraustinėms Skirta dyd. 27	309898 27
Varžtas griovelių spraustukams Kakliukui, kurio $\varnothing D1 27$ mm	309896 27
Prizminis pleištas užmaunamų frezų įsraustinėms Kakliukui, kurio $\varnothing D1 27$ mm	309897 27
Griovelių spraustukas užmaunamų frezų įsraustinėms Kakliukui, kurio $\varnothing D1 27$ mm	309895 27