

Garant
Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 63 A = 160, Kakliuko Ø d1: 16mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306170 16 |
| GTIN | 4045197289926 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas
Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 16 |
| Virbo Ø d ₁ | 16 mm |
| Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 16 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu | 17 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 27 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Išorinis Ø D | 32 mm |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 16 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-3 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm | 309860 16 |
| Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm | 309840 16 |
| Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm | 309870 16 |