

Garant

Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Kakiuko Ø d1: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	306530 40
GTIN	4045197656803
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40

Virbo $\varnothing d_1$	40 mm
Išorinis $\varnothing D$	88 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	40 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 40$ mm	309840 40
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko $\varnothing 40$ mm	309860 40