

Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-F 63 A = 100,
Kakliuko Ø d1: 40mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306563 40
GTIN	4045197587893
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	40 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	88 mm
Užspaudimo Ø D ₁	40 mm
Laikiklis	HSK-F 63 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 40	309880 40
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 40	309890 40
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40