

**Garant****Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 63 A = 160, Kakliuko Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306170 27
GTIN	4045197289940
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Virbo Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	27
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	33 mm

Išorinis Ø D	48 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

## Priedai

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309860 27
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309870 27