

Garant
Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 63 A = 160, Kakliuko Ø d1: 32mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	306170 32
GTIN	4045197289957
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	24 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	32
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	38 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Virbo Ø d ₁	32 mm

Išorinis Ø D	58 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įsraustinė

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309860 32
Tvirtinimo žiedas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309870 32