

**Garant****Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306510 22
GTIN	4045197290137
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Virbo Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	19 mm

Išorinis Ø D	48 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309860 22
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22