

Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko Ø d1:
40mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306270 40
GTIN	4045197290069
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	41 mm
Virbo Ø d ₁	40 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	40
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40

Išorinis Ø D	70 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Užspaudimo Ø D ₁	40 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309870 40