

Garant**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-F 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306531 27
GTIN	4045197587824
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Be sriegio aušinimo skysčio vamzdeliui.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
Virbo $\varnothing d_1$	27 mm
Išorinis $\varnothing D$	58 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	HSK-F 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	F
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 27$ mm	309840 27
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko $\varnothing 27$ mm	309860 27