

ARIANA**Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: H****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084420 H
GTIN	4037728298620
Produktų klasė	08J

Aprašymas**Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montazines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis Ø 26 mm.**

Tiekimo sudėtis:

po 1 užsukamą čiaupą su ir be vidinio sriegio

Pastaba:

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------