

**Garant****Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-F 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306121 40
GTIN	4045197587794
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

**Pastaba:**

Be sriegio aušinimo skysčio vamzdeliui.

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	41 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	40
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40

Išorinis Ø D	70 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Laikiklis	HSK-F 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

## Priedai

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309870 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40