

**Garant****Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-F 63 A = 100,  
Kakliuko Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306563 16
GTIN	4045197587855
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	17 mm

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Išorinis Ø D	38 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Laikiklis	HSK-F 63 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309860 16