

Garant

Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	306530 16
GTIN	4045197290168
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	17 mm

Virbo $\varnothing d_1$	16 mm
Išorinis $\varnothing D$	38 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 16$ mm	309840 16
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko $\varnothing 16$ mm	309860 16